

Garant**Rodador con asidero T1, Tipo: T14****Datos de pedido**

Número de pedido	918500 T14
GTIN	4045197612014
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

Construcción de acero soldado, plataforma de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes.

2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Pared perforada n.º 918580 tam. SP1. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Peso	27 kg
------	-------

Altura de superficie de carga arriba	853 mm
Anchura de superficie de carga	609 mm
Capacidad de carga	200 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga abajo	195 mm
Ø rueda	125 mm
Altura	1019 mm
Norma	EN 1757 - 3
Tipo	T14
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Anchura	813 mm
Profundidad superficie de carga	459 mm
Profundidad	459 mm
Tipo de producto	Rodador con asidero

Accesorios

Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP1	918580 SP1
Tablero de bornes para mesas rodantes	918581