

Garant**Carro con manija T3, Tipo: T32****Datos de pedido**

Número de pedido	918520 T32
GTIN	4045197611888
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

1 superficie de carga.

Construcción de acero soldado, plataforma de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Pared perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Ø rueda	125 mm
---------	--------

Anchura	970 mm
Altura	915 mm
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Peso	20 kg
Tipo	T32
Capacidad de carga	250 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Norma	EN 1757 - 3
Anchura de superficie de carga	850 mm
Altura de superficie de carga	195 mm
Profundidad	509 mm
Profundidad superficie de carga	500 mm
Tipo de producto	Carro con manija

Accesorios

Tablero de bornes para mesas rodantes	918581
Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP2	918580 SP2