

**Garant****Mesa rodante T9, Tipo: T94****Datos de pedido**

Número de pedido	918550 T94
GTIN	4045197612137
Clase de artículo	91T

**Descripción****Ejecución:**

2 superficies de carga.

Planta intermedia disponible como accesorio. Plataforma de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita.

Construcción de acero soldado.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes.

2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Partes opcionales:**

Fondo intermedio n.º 918575; chapa perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

**Lacado:**

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Capacidad de carga máxima	500 kg
Altura	925 mm
Tipo	T94
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Anchura	1190 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Norma	EN 1757-3
Altura de superficie de carga arriba	925 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Ø rueda	200 mm
Profundidad superficie de carga	600 mm
Profundidad	609 mm
Altura de superficie de carga abajo	270 mm
Peso	49 kg
Tipo de producto	Mesa rodante

---

## Accesorios

Fondo intermedio para mesa rodante T9 para atornillar Profundidad superficie de carga 600 mm	918575 600
Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP4	918580 SP4
Tablero de bornes para mesas rodantes	918581