

**Garant****Carro con manija T3, Tipo: T34****Datos de pedido**

Número de pedido	918520 T34
GTIN	4045197611895
Clase de artículo	91T

**Descripción****Ejecución:**

1 superficie de carga.

Construcción de acero soldado, plataforma de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Partes opcionales:**

Pared perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

**Lacado:**

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Capacidad de carga	500 kg
--------------------	--------

Anchura de superficie de carga	1000 mm
Altura de superficie de carga	270 mm
Peso	34,4 kg
Ø rueda	200 mm
Altura	990 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Anchura	1120 mm
Norma	EN 1757 - 3
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Tipo	T34
Profundidad	609 mm
Profundidad superficie de carga	600 mm
Tipo de producto	Carro con manija

---

## Accesorios

Tablero de bornes para mesas rodantes	918581
Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP4	918580 SP4