

Garant**Mesa rodante T9, Tipo: T96****Datos de pedido**

Número de pedido	918550 T96
GTIN	4045197612144
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

2 superficies de carga.

Planta intermedia disponible como accesorio. Plataforma de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita.

Construcción de acero soldado.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes.

2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Fondo intermedio n.º 918575; chapa perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Norma	EN 1757-3
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Profundidad superficie de carga	700 mm
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Ø rueda	200 mm
Capacidad de carga máxima	500 kg
Profundidad	709 mm
Altura	925 mm
Altura de superficie de carga arriba	925 mm
Peso	54 kg
Altura de superficie de carga abajo	270 mm
Tipo	T96
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Anchura	1190 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Tipo de producto	Mesa rodante

Accesorios

Tablero de bornes para mesas rodantes	918581
Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP5	918580 SP5
Fondo intermedio para mesa rodante T9 para atornillar Profundidad superficie de carga 700 mm	918575 700