

**Garant****Carro de montaje, Tipo: TB3/0****Datos de pedido**

Número de pedido	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Clase de artículo	91T

**Descripción****Ejecución:**

Estable bastidor de tubo de acero soldado. Para el alojamiento modular de rieles soporte para cajas de almacenamiento a la vista. Posible uso por los dos lados, por cada lado se pueden colgar 8 rieles soporte (tener en cuenta la altura útil de las cajas). Los rieles soporte se pueden colgar a intervalos de 50 mm y tienen una capacidad de carga de 30 kg. Tirador deslizante ergonómico de Haptoprene® de 2 componentes. 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

**Suministro:**

vacío.

**Lacado:**

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Anchura	1225 mm
Profundidad útil	700 mm

Anchura útil	1000 mm
Peso	27,2 kg
Capacidad de carga máxima	250 kg
Altura	1200 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Retícula enganche	50 mm
Altura útil	900 mm
Profundidad	710 mm
Tipo	TB3/0
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Ø rueda	125 mm
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Tipo de producto	Carro para material