

Garant**Estantería rodante TS9 con 4 superficies de carga, Tipo: TS94****Datos de pedido**

Número de pedido	918560 TS94
GTIN	4045197684448
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

Construcción de acero soldado, estantes de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita. Ajustable a intervalos de 130 mm. Mango montado lateralmente con inserto de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de estacionamiento) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:**EN 1757-3****Partes opcionales:**

Estante adicional n.º 918577. Panel de chapa perforada n.º 918580.

Lacado:Plateado **con recubrimiento de polvo.****Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Capacidad de carga total	500 kg
--------------------------	--------

Peso	70 kg
Ø rueda	200 mm
Capacidad de carga por estante	75 kg
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Anchura	1225 mm
Norma	EN 1757-3
Tirador deslizante	sí
Altura	1835 mm
Material rueda	Caucho macizo
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Tipo	TS94
Retícula de regulación de la altura	130 mm
Profundidad	610 mm
Profundidad superficie de carga	600 mm
Regulación de la altura en el intervalo	130 mm
Tipo de producto	Estanterías rodantes

Accesorios

Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP4	918580 SP4
Tablero de bornes para mesas rodantes	918581
Chapa intermedia para estantería rodante TS9 para atornillar Profundidad superficie de carga 600 mm	918577 600