

**Garant****Carro de montaje, Tipo: TB3/90****Datos de pedido**

Número de pedido	918583 TB3/90
GTIN	4045197684165
Clase de artículo	91T

**Descripción****Ejecución:**

Estable bastidor de tubo de acero soldado. Para el alojamiento modular de rieles soporte para cajas de almacenamiento a la vista. Posible uso por los dos lados, por cada lado se pueden colgar 8 rieles soporte (tener en cuenta la altura útil de las cajas). Los rieles soporte se pueden colgar a intervalos de 50 mm y tienen una capacidad de carga de 30 kg. Tirador deslizante ergonómico de Haptoprene® de 2 componentes. 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

**Suministro:**

Equipado con 12 × rieles soporte n.º 918584 tam. TB3, 54 × caja de almacenamiento a la vista rojo n.º 963321 tam. SB5 y 36 × cajas almacenamiento a la vista azul n.º 963321 tam. SB4.

**Lacado:**

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
---	---

Capacidad de carga máxima	250 kg
Altura útil	900 mm
Profundidad útil	700 mm
Anchura	1225 mm
Número de cajas para almacenamiento a la vista	90
Altura	1200 mm
Peso	27,2 kg
Anchura útil	1000 mm
Profundidad	710 mm
Retícula enganche	50 mm
Tipo	TB3/90
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Ø rueda	125 mm
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Tipo de producto	Carro para material

## Accesorios

Tirador deslizante Color BLACK	920135 BLACK
Riel de soporte para carro de montaje adecuado para tipo TB3	918584 TB3
Tirador deslizante Color BLUE	920135 BLUE
Caja de almacenamiento a la vista PEindividual Tipo SB5	963321 SB5
Caja de almacenamiento a la vista PEindividual Tipo SB4	963321 SB4
Carro de montaje Tipo TB3/0	918583 TB3/0