

Garant**Estantería rodante TS9 con 4 superficies de carga, Tipo: TS96****Datos de pedido**

Número de pedido	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

Construcción de acero soldado, estantes de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita. Ajustable a intervalos de 130 mm. Mango montado lateralmente con inserto de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de estacionamiento) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:**EN 1757-3****Partes opcionales:**

Estante adicional n.º 918577. Panel de chapa perforada n.º 918580.

Lacado:Plateado **con recubrimiento de polvo.****Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Anchura	1225 mm
---------	---------

Ø rueda	200 mm
Altura	1835 mm
Tirador deslizante	sí
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Norma	EN 1757-3
Capacidad de carga por estante	85 kg
Tipo	TS96
Capacidad de carga total	500 kg
Material rueda	Caucho macizo
Peso	76 kg
Retícula de regulación de la altura	130 mm
Profundidad	710 mm
Profundidad superficie de carga	700 mm
Regulación de la altura en el intervalo	130 mm
Tipo de producto	Estanterías rodantes

Accesorios

Tablero de bornes para mesas rodantes	918581
Chapa intermedia para estantería rodante TS9 para atornillar Profundidad superficie de carga 700 mm	918577 700
Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP5	918580 SP5