

Garant**Mesa rodante T5, Tipo: T56****Datos de pedido**

Número de pedido	918530 T56
GTIN	4045197611857
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

2 superficies de carga.

Construcción de acero soldado, plataforma de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno tenaz.

2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Fondo intermedio n.º 918570; chapa perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Anchura	1130 mm
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Profundidad	609 mm
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Peso	42 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Norma	EN 1757-3
Tipo	T56
Ø rueda	125 mm
Altura de superficie de carga abajo	195 mm
Altura	1020 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga arriba	850 mm
Profundidad superficie de carga	600 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	80 kg
Capacidad de carga máxima	250 kg
Tipo de producto	Mesa rodante

Accesorios

Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP3	918580 SP3
Tablero de bornes para mesas rodantes	918581
Fondo intermedio para mesa rodante T5 y T7 para atornillar Profundidad superficie de carga 600 mm	918570 600
Cajón adicional para mesas rodantes Tipo 75	918556 75