

Garant**Mesa rodante T7, Tipo: T76****Datos de pedido**

Número de pedido	918540 T76
GTIN	4045197611871
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

3 superficies de carga.

Planta intermedia que se puede fijar a 3 alturas. Construcción de acero soldado, plataforma de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita. Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Panel de chapa perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Profundidad	609 mm
Altura de superficie de carga centro	522 mm
Altura de superficie de carga arriba	850 mm
Norma	EN 1757-3
Capacidad de carga superficie de carga centro	80 kg
Ø rueda	125 mm
Anchura	1130 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Capacidad de carga superficie de carga arriba	80 kg
Capacidad de carga máxima	250 kg
Tipo	T76
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Altura	1020 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Profundidad superficie de carga	600 mm
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Peso	58 kg
Altura de superficie de carga abajo	195 mm
Tipo de producto	Mesa rodante

Accesorios

Cajón adicional para mesas rodantes Tipo 75	918556 75
Tablero de bornes para mesas rodantes	918581
Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP3	918580 SP3
Fondo intermedio para mesa rodante T5 y T7 para atornillar Profundidad superficie de carga 600 mm	918570 600