

**Carro con manija, Tipo: 2500****Datos de pedido**

Número de pedido	919800 2500
GTIN	4017976025001
Clase de artículo	96F

Descripción**Ejecución:**

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataforma de tablero de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Material rueda	TPE
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Norma	EN 1757-3

Tipo	2500
Capacidad de carga	500 kg
Altura	948 mm
Peso	23 kg
Ø rueda	160 mm
Anchura de superficie de carga	850 mm
Altura de superficie de carga	228 mm
Anchura	975 mm
Profundidad	509 mm
Profundidad superficie de carga	500 mm
Tipo de producto	Carro con manija