

Garant**Mesa rodante T9, Tipo: T92****Datos de pedido**

Número de pedido	918550 T92
GTIN	4045197612120
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

2 superficies de carga.

Planta intermedia disponible como accesorio. Plataforma de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita.

Construcción de acero soldado.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes.

2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Fondo intermedio n.º 918575; chapa perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Tipo	T92
Altura de superficie de carga abajo	195 mm
Ø rueda	125 mm
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Altura	850 mm
Anchura de superficie de carga	850 mm
Profundidad	509 mm
Capacidad de carga máxima	250 kg
Profundidad superficie de carga	500 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Anchura	1040 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Altura de superficie de carga arriba	850 mm
Norma	EN 1757-3
Peso	33 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Tipo de producto	Mesa rodante

Accesorios

Cajón adicional para mesas rodantes Tipo 75	918556 75
Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP2	918580 SP2
Tablero de bornes para mesas rodantes	918581
Fondo intermedio para mesa rodante T9 para atornillar Profundidad superficie de carga 500 mm	918575 500