



Carro con manija, Tipo: 2501



Datos de pedido

Número de pedido	919800 2501
GTIN	4017976025018
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataforma de tablero de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Norma	EN 1757-3
Ø rueda	200 mm
Anchura	1125 mm
Capacidad de carga	600 kg

Material rueda	TPE
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Altura de superficie de carga	270 mm
Altura	990 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Tipo	2501
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Peso	27 kg
Profundidad	609 mm
Profundidad superficie de carga	600 mm
Tipo de producto	Carro con manija