

Garant**Rodador con asidero T1, Tipo: T12****Datos de pedido**

Número de pedido	918500 T12
GTIN	4045197612007
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

Construcción de acero soldado, plataforma de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes.

2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Tipo	T12
Peso	15 kg

Capacidad de carga	250 kg
Altura	900 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga abajo	195 mm
Norma	EN 1757 - 3
Anchura	860 mm
Anchura de superficie de carga	600 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Ø rueda	125 mm
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Profundidad superficie de carga	500 mm
Profundidad	509 mm
Tipo de producto	Rodador con asidero