

**TMSERROR, Gama de sujeción: 2,5-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Clase de artículo	32K

Descripción**Ejecución:**

Para giro a la derecha y a la izquierda. Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Sujeción de brocas, avellanadores y escariadores en fresadoras.

Suministro:

Incluye llave de apriete para Torx® con mango transversal para cierre de fuerza óptimo.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	85 mm
Ø exterior D	56 mm
Gama de sujeción	2,5 - 16 mm
Llave de apriete de recambio	SW6
Adaptador	SK 40
Norma asiento	DIN 2080
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 50 µm
Par de apriete máximo $M_{d.máx.}$	≤ 14 Nm
Tipo de producto	Portabrocas corto

