

**Garant****Portabrocas corto Forma A, HSK-A 63, Gama de sujeción: 0,3-8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	307725 0,3-8
GTIN	4045197931863
Clase de artículo	31B

**Descripción****Ejecución:**

- **Para giro a derecha y a izquierda.**
  - **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.  
Precisión de concentricidad  $\leq 20 \mu\text{m}$ .
- **Construcción delgada.**
  - **Aportación de refrigerante controlada a herramientas con IK.**
  - **Pares de sujeción óptimos en la herramienta.**

**Suministro:**

Incluida **llave de apriete** con mango transversal.

**Partes opcionales:**

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

**Descripción técnica**

Gama de sujeción	0,3 - 8 mm
Ø exterior D	35 mm
Longitud de voladizo medida A	93 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.º 625220	TX25
Tipo de construcción	delgada
Adaptador	HSK-A 63

Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-7
Norma asiento	DIN 69893-1
Forma	A
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 20 μm
Par de apriete máximo $M_{d\text{ máx.}}$	≤ 14 Nm
Tipo de producto	Portabrocas corto