

**Portabrocas corto Forma A, BT 40, Gama de sujeción: 2,5-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Clase de artículo	32K

Descripción**Ejecución:**

Para giro a derecha y a izquierda.

- **Construcción estrecha.**
- **Aportación de refrigerante controlada a herramientas con IK.**
- **Pares de sujeción óptimos en la herramienta.**

Suministro:

Incluida **llave de apriete**.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	95 mm
Gama de sujeción	2,5 - 16 mm
Ø exterior D	50 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.º 625220	TX25
Adaptador	BT 40
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 12 000 rpm

Precisión de concentricidad	≤ 50 μm
Par de apriete máximo $M_{d\text{ máx.}}$	≤ 14 Nm
Tipo de producto	Portabrocas corto