

Garant**Portabrocas corto, PSC 63, Gama de sujeción: 1-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Clase de artículo	31B

Descripción**Ejecución:**

- Para giro a derecha y a izquierda.
- Por chorro de arena.
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Suministro:

Incluida llave de apriete Torx®.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309885; llave de vaso n.º 309893.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	93,1 mm
Ø exterior D	50 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.º 625220	TX25
Gama de sujeción	1 - 16 mm
Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 18 000 rpm

Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Par de apriete máximo $M_{d \text{ máx.}}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Tipo de producto	Portabrocas corto