

Garant**Portabrocas corto, VDI 30, Gama de sujeción: 1-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Clase de artículo	31B

Descripción**Ejecución:**

- Alimentación de refrigerante mediante taladro de indexación.
- Presión del refrigerante máxima 50 bar.
- Tipo GARANT con llave de apriete Torx® para cierre de fuerza elevado.

Aplicación:

En tornos CN y centros de mecanizado.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Gama de sujeción	1 - 16 mm
Llave de apriete	TX25
Longitud de voladizo l_1	90 mm
Ø exterior plato d_1	50,5 mm
Tamaño VDI	VDI 30
Código de colores mango VDI	VDI 30
Tipo de producto	VDI-portabrocas corto

