

**Portabrocas corto Forma A, HSK-A 63, Gama de sujeción: 2,5-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Clase de artículo	32K

Descripción**Ejecución:**

- Para giro a derecha y a izquierda.
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Construcción delgada.
- Aportación de refrigerante controlada a herramientas con IK.
- Pares de sujeción óptimos en la herramienta.

Suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descripción técnica

Tipo de construcción	delgado
Gama de sujeción	2,5 - 16 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.º 625220	TX25
Ø exterior D	50 mm
Longitud de voladizo medida A	104 mm
Adaptador	HSK-A 63
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad	≤ 50 μm
Par de apriete máximo $M_{d\text{máx.}}$	≤ 14 Nm
Tipo de producto	Portabrocas corto