

**Portabrocas corto Forma A, HSK-A 100, Gama de sujeción: 2,5-16mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 307775 2,5-16 |
| GTIN | 4045197932013 |
| Clase de artículo | 32K |

Descripción**Ejecución:**

- Para giro a derecha y a izquierda.
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Construcción delgada.
- Aportación de refrigerante controlada a herramientas con IK.
- Pares de sujeción óptimos en la herramienta.

Suministro:

Incluida **llave de apriete** con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descripción técnica

| | |
|---|-------------|
| Longitud de voladizo medida A | 110 mm |
| Gama de sujeción | 2,5 - 16 mm |
| Llave de apriete Torx® de recambio n.º 625220 | TX25 |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Tipo de construcción | delgado |
| Adaptador | HSK-A 100 |
| Norma asiento | ISO 12164-1 |

| | |
|---|---------------------|
| Norma asiento | DIN 69882-7 |
| Norma asiento | DIN 69893-1 |
| Forma | A |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 50 μm |
| Par de apriete máximo $M_{d\text{ máx.}}$ | ≤ 14 Nm |
| Tipo de producto | Portabrocas corto |