

**Garant****Portabrocas corto Forma AD, SK 40, Gama de sujeción: 0,3-8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Clase de artículo	31B

**Descripción****Ejecución:**

Para giro a derecha y a izquierda.

Con perforación de chip RFID de Balluff. Fallo de concentricidad máximo  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Arenado y rectificado.

- **Construcción delgada.**
- **Aportación de refrigerante controlada a herramientas con RI.**
- **Pares de sujeción óptimos en la herramienta.**

**Suministro:**

Incluye **llave de apriete Torx®** con mango transversal **para cierre de fuerza elevado.**

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

Llave de apriete Torx® de recambio n.º 625220	TX25
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Tipo de construcción	delgado
Ø exterior D	35 mm
Gama de sujeción	0,3 - 8 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	AD
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 20 \mu\text{m}$
Par de apriete máximo $M_{d\text{máx.}}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Tipo de producto	Portabrocas corto