

Garant**Alicates de ajuste forma E acodados 90°, planos y anchos, Longitud total: 140mm**

Datos de pedido

Número de pedido	717605 140
GTIN	4045197930095
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Mordazas extraplanas y delgadas, lado interior liso. Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN 5235

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Long. de mord.	33 mm
Longitud total	140 mm
Forma tipo boca	ancho plano, acodado en ángulo de 45°
Forma	E
Norma	DIN 5235
Versión mordaza	parte interior lisa
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite

Superficie

cromado

Tipo de producto

Alicates de ajuste