



## Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 2400



### Datos de pedido

Número de pedido	919860 2400
GTIN	4017976024004
Clase de artículo	96F

### Descripción

#### Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataformas de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

### Descripción técnica

Peso	37 kg
Ø rueda	160 mm
Altura de superficie de carga abajo	228 mm
Tipo	2400
Profundidad superficie de carga	500 mm

Anchura de superficie de carga	850 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Material rueda	TPE
Capacidad de carga máxima	500 kg
Profundidad	509 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Altura	860 mm
Altura de superficie de carga arriba	860 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Anchura	1047 mm
Norma	EN 1757-3
Tipo de producto	Mesa rodante