



Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 2401



Datos de pedido

Número de pedido	919860 2401
GTIN	4017976024011
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataformas de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Norma	EN 1757-3
Profundidad superficie de carga	600 mm
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2

Anchura	1197 mm
Altura de superficie de carga arriba	900 mm
Altura	900 mm
Material rueda	TPE
Ø rueda	200 mm
Tipo	2401
Peso	44 kg
Altura de superficie de carga abajo	270 mm
Profundidad	609 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Tipo de producto	Mesa rodante