



Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 4840



Datos de pedido

Número de pedido	919870 4840
GTIN	4017976348407
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, **cubetas estancas al aceite.**

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE, cubos con rodamiento ranurado de bolas. **Cubeta estanca al aceite superior** con borde de **150 mm** de alto.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Tipo	4840
Material rueda	TPE
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Anchura	1021 mm

Altura de superficie de carga abajo	207 mm
Altura de superficie de carga arriba	829 mm
Anchura de superficie de carga	850 mm
Capacidad de carga máxima	400 kg
Peso	42 kg
Ø rueda	160 mm
Altura	880 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Norma	EN 1757-3
Profundidad superficie de carga	500 mm
Profundidad	500 mm
Tipo de producto	Mesa rodante