



Carretilla transportadora, Tipo: A1330L



Datos de pedido

Número de pedido	919900 A1330L
GTIN	4017976413303
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Bastidor tubular soldado, **manijas de seguridad** de plástico. De aluminio, con pala de aluminio, muy ligera. Neumáticos en llanta de plástico con cubo provisto de rodamiento de rodillos.

Descripción técnica

Capacidad de carga	200 kg
Peso	9 kg
Tipo	A1330L
Anchura	590 mm
Superficie de la pala anchura	320 mm
Ø rueda	260 mm
Superficie de la pala longitud	250 mm
Material rueda	Neumáticos
Altura	1300 mm

Tipo de producto

Carretilla transportadora