



Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 2402



Datos de pedido

Número de pedido	919860 2402
GTIN	4017976024028
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataformas de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Ø rueda	200 mm
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Altura	900 mm
Norma	EN 1757-3
Altura de superficie de carga abajo	270 mm

Altura de superficie de carga arriba	900 mm
Material rueda	TPE
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Profundidad	709 mm
Anchura	1197 mm
Tipo	2402
Profundidad superficie de carga	700 mm
Peso	49 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Capacidad de carga máxima	600 kg
Tipo de producto	Mesa rodante