



Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 4842



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 919870 4842 |
| GTIN | 4017976348421 |
| Clase de artículo | 96F |

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, **cubetas estancas al aceite.**

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE, cubos con rodamiento ranurado de bolas. **Cubeta estanca al aceite superior** con borde de **150 mm** de alto.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

| | |
|---|-------|
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 |
| Tipo | 4842 |
| Material rueda | TPE |
| Peso | 52 kg |

| | |
|---|--------------|
| Anchura de superficie de carga | 1000 mm |
| Altura de superficie de carga abajo | 248 mm |
| Altura de superficie de carga arriba | 870 mm |
| Ø rueda | 200 mm |
| Anchura | 1171 mm |
| Altura | 1020 mm |
| Capacidad de carga superficie de carga arriba | 200 kg |
| Capacidad de carga máxima | 400 kg |
| Norma | EN 1757-3 |
| Profundidad superficie de carga | 700 mm |
| Profundidad | 700 mm |
| Tipo de producto | Mesa rodante |