



Carretilla transportadora, Tipo: TK1325



Datos de pedido

Número de pedido	919900 TK1325
GTIN	4017976313252
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Bastidor tubular soldado, **manijas de seguridad** de plástico. Con 2 estrellas de ruedas de tres brazos, 3 ruedas TPE en cada lado. Muy apropiado para recorridos frecuentes por escaleras y buen comportamiento en el suelo en la zona llana.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Ø rueda	160 mm
Peso	18 kg
Capacidad de carga	200 kg
Tipo	TK1325
Superficie de la pala longitud	250 mm
Superficie de la pala anchura	320 mm
Anchura	590 mm

Material rueda	Ruedas de TPE
Altura	1300 mm
Tipo de producto	Carretilla transportadora