



Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 2740



Datos de pedido

Número de pedido	919820 2740
GTIN	4017976027401
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero soldado, estantes de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya apoyados en un bastidor de acero angular, reborde contra caída por rodadura a todo alrededor de 12 mm de altura.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables Ø 125 mm (con inmovilizador) y cubiertas TPE, cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Profundidad superficie de carga	500 mm
Tipo	2740
Norma	EN 1757-3

Altura de superficie de carga arriba	820 mm
Ø rueda	125 mm
Altura de superficie de carga abajo	200 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	80 kg
Peso	28 kg
Anchura de superficie de carga	850 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Profundidad	511 mm
Altura	1040 mm
Anchura	985 mm
Capacidad de carga máxima	300 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Tipo de producto	Mesa rodante