



Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 2403



Datos de pedido

Número de pedido	919860 2403
GTIN	4017976024035
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataformas de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Material rueda	TPE
Profundidad superficie de carga	800 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Ø rueda	200 mm
Peso	58 kg

Anchura	1397 mm
Altura	900 mm
Tipo	2403
Altura de superficie de carga arriba	900 mm
Altura de superficie de carga abajo	270 mm
Norma	EN 1757-3
Profundidad	809 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura de superficie de carga	1200 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Capacidad de carga máxima	600 kg
Tipo de producto	Mesa rodante