



Carretilla transportadora, Tipo: TK1327



Datos de pedido

Número de pedido	919900 TK1327
GTIN	4017976213279
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Bastidor tubular soldado, **manijas de seguridad** de plástico. Con 2 ruedas de aire, cubos con apoyo de rodillos y 2 estrellas de rueda TPE de cinco brazos. Trayectos frecuentes sobre suelos en malas condiciones en zonas planas y recorridos de escaleras ocasionales.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Anchura	590 mm
Peso	20 kg
Tipo	TK1327
Ø rodillo de ascenso	125 mm
Ø rueda	260 mm
Superficie de la pala longitud	250 mm
Capacidad de carga	200 kg

Superficie de la pala anchura	320 mm
Material rueda	Neumáticos, elemento central de la rueda de TPE
Altura	1300 mm
Tipo de producto	Carretilla transportadora