



Mesa rodante con 2 superficies de carga hasta 1200 kg, Tipo: 12403



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 919865 12403 |
| GTIN | 4017976124032 |
| Clase de artículo | 96F |

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataformas con tablero serigrafiado antideslizante de madera contrachapeada resistente al agua.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubierta elástica de caucho macizo de alta calidad (200 × 50 mm) de color azul grisáceo, no dejan marca, y cubos con rodamiento de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

| | |
|---|------------------------|
| Altura | 925 mm |
| Material rueda | Caucho macizo elástico |
| Anchura de superficie de carga | 1200 mm |
| Altura de superficie de carga abajo | 283 mm |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 |

| | |
|---|--------------|
| Profundidad | 800 mm |
| Norma | EN 1757-3 |
| Capacidad de carga superficie de carga arriba | 500 kg |
| Profundidad superficie de carga | 800 mm |
| Tipo | 12403 |
| Altura de superficie de carga arriba | 925 mm |
| Ø rueda | 200 mm |
| Anchura | 1410 mm |
| Capacidad de carga máxima | 1200 kg |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 |
| Peso | 77 kg |
| Tipo de producto | Mesa rodante |