



Mesa rodante con 3 superficies de carga, Tipo: 4830



Datos de pedido

Número de pedido	919875 4830
GTIN	4017976048307
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE, cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Cubetas estancas al aceite con borde de **40 mm** de alto, 3 superficies de carga.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Tipo	4830
Material rueda	TPE
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga abajo	207 mm

Anchura	1021 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Altura de superficie de carga arriba	829 mm
Capacidad de carga máxima	400 kg
Capacidad de carga superficie de carga centro	200 kg
Altura	870 mm
Peso	46 kg
Ø rueda	160 mm
Anchura de superficie de carga	850 mm
Altura de superficie de carga centro	519 mm
Norma	EN 1757-3
Profundidad superficie de carga	500 mm
Profundidad	500 mm
Tipo de producto	Mesa rodante