

**Rodador con asidero, Tipo: KF2****Datos de pedido**

Número de pedido	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Clase de artículo	96F

Descripción**Ejecución:**

Tubo de acero soldado, plataforma de tablero de materia derivada de la madera.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Ø rueda	125 mm
Altura	860 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Material rueda	TPE

Anchura de superficie de carga	600 mm
Peso	11 kg
Anchura	890 mm
Capacidad de carga	250 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Norma	EN 1757-3
Altura de superficie de carga abajo	195 mm
Tipo	KF2
Profundidad superficie de carga	500 mm
Profundidad	500 mm
Tipo de producto	Rodador con asidero