

**Soporte de material, Tipo: 3270****Datos de pedido**

Número de pedido	919902 3270
GTIN	4017976032702
Clase de artículo	96F

**Descripción****Ejecución:**

Construcción de acero soldado con plataforma de chapa de acero para cajas de plástico y cestas de alambre.

Regulación de la altura manual a intervalos de 25 mm.

4 ruedas orientables (dos con inmovilizador) con cubiertas de elastómero termoplástico.

Plataforma de chapa de acero con borde por todos los lados, 20 mm de altura. ¡No inclinable!

**Lacado:**

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Peso	17 kg
Capacidad de carga	150 kg
Tipo	3270
Ø rueda	75 mm
Anchura de superficie de carga	605 mm

Profundidad superficie de carga	405 mm
Intervalo de regulación de altura	720 - 995 mm
Tipo de producto	Soporte de material