



Mesa rodante con 2 superficies de carga hasta 1200 kg, Tipo: 12405



Datos de pedido

Número de pedido	919865 12405
GTIN	4017976124056
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataformas con tablero serigrafiado antideslizante de madera contrachapada resistente al agua.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubierta elástica de caucho macizo de alta calidad (200 × 50 mm) de color azul grisáceo, no dejan marca, y cubos con rodamiento de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Anchura de superficie de carga	1600 mm
Profundidad superficie de carga	800 mm
Altura de superficie de carga abajo	283 mm
Anchura	1810 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2

Material rueda	Caucho macizo elástico
Peso	100 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura	925 mm
Altura de superficie de carga arriba	925 mm
Tipo	12405
Norma	EN 1757-3
Ø rueda	200 mm
Profundidad	800 mm
Capacidad de carga máxima	1200 kg
Capacidad de carga superficie de carga arriba	500 kg
Tipo de producto	Mesa rodante