



Mesa rodante con 3 superficies de carga, Tipo: 4832



Datos de pedido

Número de pedido	919875 4832
GTIN	4017976048321
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE, cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Cubetas estancas al aceite con borde de **40 mm** de alto, 3 superficies de carga.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Tipo	4832
Material rueda	TPE
Altura de superficie de carga centro	560 mm

Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Capacidad de carga máxima	400 kg
Capacidad de carga superficie de carga centro	200 kg
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Peso	61 kg
Anchura	1171 mm
Altura	910 mm
Altura de superficie de carga abajo	248 mm
Ø rueda	200 mm
Altura de superficie de carga arriba	870 mm
Norma	EN 1757-3
Profundidad superficie de carga	700 mm
Profundidad	700 mm
Tipo de producto	Mesa rodante