

**Rodador con asidero, Tipo: KF33****Datos de pedido**

Número de pedido	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Clase de artículo	96F

Descripción**Ejecución:**

Tubo de acero soldado, plataforma de tablero de materia derivada de la madera.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Anchura	860 mm
Altura	875 mm
Peso	19 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2

Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga abajo	195 mm
Material rueda	TPE
Altura de superficie de carga arriba	770 mm
Tipo	KF33
Ø rueda	125 mm
Anchura de superficie de carga	600 mm
Capacidad de carga	250 kg
Norma	EN 1757-3
Profundidad superficie de carga	450 mm
Profundidad	450 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	100 kg
Tipo de producto	Rodador con asidero