



Carro de cajas con 5 superficies de carga, Tipo: 5392



Datos de pedido

Número de pedido	919882 5392
GTIN	4017976013176
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Construcción de canto angular con tirador deslizante de tubo. Paredes frontales, 1 pared longitudinal y techo revestido con rejilla 40 × 40 × 4 mm, completamente soldado. Cierre de falleba con palanca basculante y cierre cilíndrico. 1 estante fijo y 4 estantes sueltos de tableros de madera con decoración de haya en la superficie. Estantes regulables en altura a intervalos de 100 mm. Estante inferior no regulable. 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con cojinete de bola acanalado. Sistema de frenos central TOTALSTOP en los rodillos de dirección.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Norma	EN 1757-3
Altura de superficie de carga 5	1482 mm
Tirador deslizante	sí

Altura	1792 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Peso	144 kg
Capacidad de carga por estante	90 kg
Anchura	1170 mm
Tipo	5392
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Altura de superficie de carga 1	292 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Material rueda	TPE
Material estante	Placas sándwich con decoración de haya en la superficie
Ø rueda	200 mm
Altura de superficie de carga 4	1182 mm
Capacidad de carga total	750 kg
Altura de superficie de carga 2	582 mm
Altura de superficie de carga 3	882 mm
Profundidad	745 mm
Profundidad superficie de carga	680 mm
Regulación de la altura en el intervalo	100
Tipo de producto	Carro para cajas