



Mesa rodante con 2 superficies de carga hasta 1200 kg, Tipo: 12406



Datos de pedido

Número de pedido	919865 12406
GTIN	4017976124063
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataformas con tablero serigrafiado antideslizante de madera contrachapeada resistente al agua.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubierta elástica de caucho macizo de alta calidad (200 × 50 mm) de color azul grisáceo, no dejan marca, y cubos con rodamiento de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Altura de superficie de carga arriba	925 mm
Anchura	2210 mm
Profundidad	800 mm
Ø rueda	200 mm
Norma	EN 1757-3

Capacidad de carga superficie de carga arriba	500 kg
Tipo	12406
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Anchura de superficie de carga	2000 mm
Material rueda	Caucho macizo elástico
Altura	925 mm
Profundidad superficie de carga	800 mm
Capacidad de carga máxima	1200 kg
Altura de superficie de carga abajo	283 mm
Peso	156 kg
Tipo de producto	Mesa rodante