



Carro de cuatro paredes, Tipo: 1550



Datos de pedido

Número de pedido	919877 1550
GTIN	4017976015507
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Carro de cuatro paredes con una pared longitudinal **extraíble**. Plataforma de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Tipo	1550
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga	228 mm
Material rueda	TPE
Ø rueda	160 mm

Capacidad de carga máxima	500 kg
Peso	35 kg
Altura	948 mm
Anchura	1030 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura de superficie de carga	850 mm
Profundidad superficie de carga	500 mm
Profundidad	509 mm
Tipo de producto	Carro de cuatro paredes