

Juego de perforadores de chapa circulares «métrico» Ø 12,5 – 63,5 mm en maletín de chapa



Datos de pedido

Número de pedido	834550
GTIN	2050001002846
Clase de artículo	86C

Descripción

Suministro:

1 punzón y una matriz (como perforador de chapa circular n.º 834000) para cada Ø de agujero 12,5 (M12 × 1,5) – 16,5 (M16 × 1,5) – 20,5 (M20 × 1,5) – 25,5 (M25 × 1,5) – 32,5 (M32 × 1,5) – 40,5 (M40 × 1,5) – 50,5 (M50 × 1,5) – 63,5 (M63 × 1,5).

1 tornillo de empuje (n.º 834040 tam. 16 / 70).

4 tornillos de rodamiento axial de bolas (n.º 834060 tam. 10/55; 16/70; 20/90 y n.º 834040 tam. 6 × 30 con rodamiento axial de bolas).

1 broca escalonada similar a n.º 118320 (= Ø 7 – 21 mm).

1 maletín de chapa con dimensiones 335 × 230 × 55 mm.

Descripción técnica

Tipo de producto	Herramienta para perforación
------------------	------------------------------

Accesorios

834060 10/55

Tornillo para rodamiento de empuje de bolas de recambio para perforador de chapa circular Ø de rosca / Longitud 10/55 mm

Perforador de chapa circular sin rodamiento de empuje de bolas Ø de punzón (Ø de agujero) 63,5 mm

834000 63,5

Tornillo para rodamiento de empuje de bolas de recambio para perforador de chapa circular Ø de rosca / Longitud 20/90 mm

834060 20/90

Tornillo para rodamiento de empuje de bolas de recambio para perforador de chapa circular Ø de rosca / Longitud 16/70 mm

834060 16/70

Tornillo de apriete de recambio para perforador de chapa circular Ø de rosca / Longitud 6/30 mm

834040 6/30

Perforador de chapa circular sin rodamiento de empuje de bolas Ø de punzón (Ø de agujero) 12,5 mm

834000 12,5

Perforador de chapa circular sin rodamiento de empuje de bolas Ø de punzón (Ø de agujero) 25,5 mm

834000 25,5

Tornillo de apriete de recambio para perforador de chapa circular Ø de rosca / Longitud 16/70 mm

834040 16/70