



## Soporte de material, Tipo: 3282



### Datos de pedido

Número de pedido	919902 3282
GTIN	4017976328201
Clase de artículo	96F

### Descripción

#### Ejecución:

Construcción de acero soldado con plataforma de chapa de acero para cajas de plástico y cestas de alambre.

Regulación de la altura manual a intervalos de 25 mm.

4 ruedas orientables (dos con inmovilizador) con cubiertas de elastómero termoplástico.

Plataforma de chapa de acero inclinable y borde de apoyo por un lado.

#### Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

### Descripción técnica

Peso	18 kg
Inclinación regulable	0; 15; 30 grados
Capacidad de carga	150 kg
Tipo	3282
Ø rueda	75 mm

Anchura de superficie de carga	510 mm
Profundidad superficie de carga	410 mm
Intervalo de regulación de altura	755 - 1105 mm
Tipo de producto	Soporte de material