



Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 2496B



Datos de pedido

Número de pedido	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Plataformas de chapa de acero **a ras** con bastidor.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Norma	EN 1757-3
Peso	42 kg
Material rueda	TPE

Capacidad de carga máxima	500 kg
Altura de superficie de carga arriba	860 mm
Profundidad	609 mm
Tipo	2496B
Altura	860 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Anchura	737 mm
Profundidad superficie de carga	600 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura de superficie de carga	600 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga abajo	228 mm
Ø rueda	160 mm
Tipo de producto	Mesa rodante