



Mesa rodante con 3 superficies de carga, Tipo: 2750



Datos de pedido

Número de pedido	919840 2750
GTIN	4017976027500
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero soldado, estantes de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya apoyados en un bastidor de acero angular, reborde contra caída por rodadura a todo alrededor de 12 mm de altura.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables Ø 125 mm (con inmovilizador) y cubiertas TPE, cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Norma	EN 1757-3
Altura de superficie de carga abajo	200 mm
Altura	1040 mm

Capacidad de carga máxima	300 kg
Altura de superficie de carga arriba	820 mm
Material rueda	TPE
Profundidad superficie de carga	500 mm
Anchura de superficie de carga	850 mm
Altura de superficie de carga centro	510 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura	985 mm
Profundidad	511 mm
Tipo	2750
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Ø rueda	125 mm
Peso	35 kg
Capacidad de carga superficie de carga arriba	80 kg
Capacidad de carga superficie de carga centro	80 kg
Tipo de producto	Mesa rodante