



Carro de cuatro paredes, Tipo: 1551



Datos de pedido

Número de pedido	919877 1551
GTIN	4017976015514
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Carro de cuatro paredes con una pared longitudinal **extraíble**. Plataforma de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Tipo	1551
Anchura	1180 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Peso	40 kg
Anchura de superficie de carga	1000 mm

Altura	990 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Altura de superficie de carga	270 mm
Ø rueda	200 mm
Material rueda	TPE
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Profundidad superficie de carga	600 mm
Profundidad	609 mm
Tipo de producto	Carro de cuatro paredes