

**Carro plegable, Tipo: 3100****Datos de pedido**

Número de pedido	919808 3100
GTIN	4017976031002
Clase de artículo	96F

**Descripción****Ejecución:**

Bastidor de tubo de acero con manija abatible, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador).

Plataforma de chapa de acero prensada, con revestimiento antideslizante pegado. Cubierta de caucho macizo.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lacado:**

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Altura plegado	240 mm
Peso	12,5 kg
Altura de superficie de carga	150 mm

Tipo	3100
Ø rueda	100 mm
Profundidad plegado	495 mm
Capacidad de carga máxima	150 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Anchura plegado	760 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura de superficie de carga	740 mm
Material rueda	Caucho macizo
Norma	EN 1757-3
Profundidad superficie de carga	480 mm
Tipo de producto	Carro plegable